

**Interrupteur de commande 10 AX 250 V
avec zone d'inscription
Interrupteur inverseur universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	0116 31	1	56,18	14	4010337116318

Caractéristiques

- Avec élément de lampe néon.
 - Montage apparent protégé contre l'eau IP66

Caractéristiques techniques

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
 - A condition que la livraison soit possible.

Etendue de la livraison

- Pann. d inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN UIT" est ajouté.
 - Entrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.