

Interrupteur à tirette 10 AX 250 V CA
Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	0146 13	1	31,52	13	4010337146131

Caractéristiques techniques

section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- Pour montage mural et sur plafond.
- À raccorder aussi en éclairable.
- A condition que la livraison soit possible.

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.