

**Cadre de finition Gira F100
blanc brillant**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	0211 112	10	7,80	01	4010337043973
2x	0212 112	10	13,77	01	4010337044017
2x sans nervure centrale	1002 112	10	13,77	01	4010337047094
3x	0213 112	1/5	22,23	01	4010337044031
4x	0214 112	1/5	35,78	01	4010337044055
5x	0215 112	1/5	54,65	01	4010337044079

Caractéristiques

- Incassable.

Indications

- En combinaison avec la bride d'étanchéité, convient également à un montage encastré protégé contre l'eau IP44.