


Relais de coupure 2x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Montage apparent	0387 00	1	101,16	02	4010337387008

Caractéristiques

- Commande simultanée de plusieurs entraînements de store.
- Par paire d entraînements, on découple électriquement avec un relais de coupure.
- Avec deux entrées de poste secondaire pour la commande individuelle des stores et une entrée centrale pour une fonction centrale, par ex. d une horloge programmable ou pour la conversion de commandes centrales en cas de répartition sur plusieurs disjoncteurs différentiels.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50 Hz
Courant de commutation:	4 A, $\cos \phi \geq 0,8$ ind., durée d'enclenchement 100 %
Raccordements	
- Alimentation:	2 x borne à vis
- Central:	2 x borne à vis
- Entraînement 1, 2:	2 bornes vissées chacun
- Poste secondaire 1, 2:	1 borne vissée chacun
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Profondeur de montage:	39 mm

Etendue de la livraison

- Le relais de coupure pour montage apparent est livré dans un boîtier de dérivation protégé contre l'eau pour montage dans le caisson de store/volet roulant.