

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription teinte alu



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 25	10	16,70	11	4010337084051
 2x horizontal	1092 25	10	27,35	11	4010337084112
 double vertical	1102 25	10	27,35	11	4010337084143
 3x horizontal	1093 25	1/5	43,74	11	4010337084181
 3x vertical	1103 25	1/5	43,74	11	4010337084228
 4x horizontal	1094 25	1/5	67,44	11	4010337084266
 4x vertical	1114 25	1/5	67,44	11	4010337084303
 quintuple horizontal	1095 25	1	98,19	11	4010337084389
 quintuple vertical	1115 25	1/5	98,19	11	4010337084341

Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-