

**Cadre de finition Gira Standard 55 avec zone d'inscription
blanc crème brillant**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
1x	1091 01	10	7,38	01	4010337091011
2x horizontal	1092 01	10	13,69	01	4010337092018
double vertical	1102 01	10	13,69	01	4010337102014
3x horizontal	1093 01	1/5	21,55	01	4010337093015
3x vertical	1103 01	1/5	21,55	01	4010337103011
4x horizontal	1094 01	1/5	31,41	01	4010337094012
4x vertical	1114 01	1/5	31,41	01	4010337008903
quintuple horizontal	1095 01	1	47,22	01	4010337095019
quintuple vertical	1115 01	1/5	47,22	01	4010337115014

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-