

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription blanc satiné

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 22	10	11,87	01	4010337084037
 2x horizontal	1092 22	10	18,86	01	4010337084082
 double vertical	1102 22	10	18,86	01	4010337089131
 3x horizontal	1093 22	1/5	31,76	01	4010337084167
 3x vertical	1103 22	1/5	31,76	01	4010337084204
 4x horizontal	1094 22	1/5	47,79	01	4010337084242
 4x vertical	1114 22	1	47,79	01	4010337084280
 quintuple horizontal	1095 22	1/5	68,47	01	4010337084365
 quintuple vertical	1115 22	1/5	68,47	01	4010337084327

Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-