

Luminaire de signalisation LED 230 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rouge / Vert	1171 00	1	118,48	02	4010337049289

Caractéristiques

- Le luminaire de signalisation permet de réaliser des signalisations simples, par exemple pour les salles de soins, les salles de conférence ou les chambres d hôtel.
- La surface totale du module de 55 x 55 mm est divisée en une moitié supérieure pour la couleur rouge et en une moitié inférieure pour la couleur verte, éclairées de manière homogène.
- Les deux moitiés peuvent être commandées séparément, par ex. via un interrupteur de série.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée:	1,0 W/5,6 VA
Intensité lumineuse	
- rouge:	0,1 cd
- vert:	0,3 cd
Profondeur de montage:	30 mm
section de raccordement	
- maximum:	2,5mm ²
Température ambiante:	De 0 °C à +40 °C
- Dimensions	I 55 x H 55 mm
surface totale:	

Etendue de la livraison

- Deux étiquettes « Veuillez attendre » / « Veuillez entrer » ou « Do not disturb » / « Make up room » sont fournies.