

Profil de montage DCS



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| 1x | 1274 00 | 1 | 47,98 | 18 | 4010337274001 |
| 2x | 1275 00 | 1 | 73,00 | 18 | 4010337275008 |
| 3x | 1276 00 | 1 | 101,97 | 18 | 4010337276005 |
| 4x | 1277 00 | 1 | 122,79 | 18 | 4010337277002 |

Caractéristiques

- Profil de fixation en aluminium pour l'intégration spécifique au client de composants encastrés du système de communication de porte Gira dans des installations de boîtes aux lettres, plaques frontales ou colonnes latérales de porte par ex. de JU-Metallwaren, Normbau.

La fixation du profil de montage se fait par

- La fixation du profil de montage se fait par

- Vissage à travers la plaque frontale

- Vissage sur boulon de fixation

- Jeu de fixation pour profil de montage

- Vissage sur boulon de fixation.

- Jeu de fixation pour profil de montage.

Indications

- À l'aide de ce profil, les stations de porte, boutons-poussoirs d'appel, modules d'information et caméras couleur peuvent être intégrés à

fleur sans cadre de finition. La compensation de hauteur garantit que les composants se laissent monter à fleur même pour différentes épaisseurs de matériau.

- Epaisseur de paroi de la plaque frontale: 1,25 à 4 mm.
