

Profil 55 pour montage vertical et horizontal
2x



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  aluminium blanc brillant (laqué) | 1362 27 | 1 | 86,73 | 17 | 4010337362272 |
|  aluminium | 1362 26 | 1 | 72,30 | 17 | 4010337362265 |

Caractéristiques

- Avec entrée de câble et de goulotte arrière et latérale.
- L'entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu'apparente.
- Montage simplifié par clipsage des modules.

Indications

- Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO avec clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
- Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.

Dimensions en mm

| | | | |
|-------------------|-----|----|----|
| 1x: | 87 | 86 | 53 |
| 2x: | 158 | 86 | 53 |
| 3x: | 230 | 86 | 53 |
| 5x: | 372 | 86 | 53 |
| quintuple 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8x: | 587 | 86 | 53 |