

Régulateur de bâtiment avec interface de bouton-poussoir 4x pour KNX

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 2101 01 | 1 | 155,60 | 06 | 4010337048183 |
| blanc brillant | 2101 03 | 1 | 155,60 | 06 | 4010337048190 |
| blanc satiné | 2101 27 | 1 | 155,60 | 06 | 4010337048244 |
| anthracite | 2101 28 | 1 | 157,68 | 06 | 4010337048251 |
| teinte alu | 2101 26 | 1 | 159,75 | 06 | 4010337048237 |
| noir mat | 2101 005 | 1 | 159,75 | 06 | 4010337037248 |
| gris mat | 2101 015 | 1 | 159,75 | 06 | 4010337083030 |
| acier inoxydable | 2101 600 | 1 | 161,83 | 06 | 4010337021513 |

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 23 mm

Indications

- Le régulateur de bâtiment ne possède pas d éléments de commande ou d affichage.
-