

Module d'alimentation de tension USB PD 1x
Type C, 65 watts



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc	2362 00	1	88,23	02	4010337125259
noir	2363 00	1	88,23	02	4010337125242

Caractéristiques

- Le module d'alimentation en USB type C avec Power Delivery permet une charge plus rapide si l'appareil à connecter est également doté de la technologie Power Delivery.
- L'appareil raccordé détermine la tension de charge appropriée à partir de l'alimentation en tension. 5, 9, 15 ou 20 volts avec un maximum de 3,25 ampères sont possibles. Il en résulte une puissance de charge allant jusqu'à 65 watts ($20\text{ V} \times 3,25\text{ A}$).
- Une charge personnalisable est possible grâce à la technologie Power Delivery.
- Station de charge pour batteries d'appareils mobiles avec port USB-C.
- 1 connecteur femelle USB-C.
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges.
- Connexion conforme à la spécification USB Power Delivery révision 3.2.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	220 - 240 V CA, 50/60 Hz
Tension de sortie:	5 à 20 V CC
Courant de sortie:	max. 3,25 A
Capacité de charge:	15 à 65 W
En attente:	< 0,09 W
Classe de protection:	II
section de raccordement:	max. 2,5 mm ²
Profondeur de montage:	32 mm
Température ambiante:	0 °C à +35 °C

