

## Luminaire d orientation LED 230 V~ blanc



| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc         | 2361 00 | 1   | 105,54         | 02 | 4010337084907 |
| blanc chaud   | 2364 00 | 1   | 105,54         | 02 | 4010337121749 |

### Caractéristiques

- Luminaire d orientation LED pour usage privé et professionnel.
- La lampe d orientation sert p. ex. à l éclairage de marches d escalier ou comme aide pour l orientation dans les locaux sombres.
- La luminosité du luminaire est réglable individuellement.
- Dans la cache, on peut placer un film individuellement inscriptible.
- On peut placer des pictogrammes pour l identification du local et du trajet.

### Caractéristiques techniques

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Tension nominale:                    | 230 V CA, 50 Hz  |
| Puissance absorbée:                  | 1,7 W/8,5 VA     |
| Plage de luminosité:                 | 3 à 100 %        |
| Nombre de LED:                       | 4                |
| Température de couleur<br>- blanche: | env. 5000 K      |
| Profondeur de montage:               | 30 mm            |
| Température ambiante:                | De 0 °C à +40 °C |

## Indications

- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
-