

Émetteur mural radio EnOcean 1x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2421 01	1	100,72	02	4010337463825
blanc brillant	2421 03	1	100,72	02	4010337463832
blanc satiné	2421 27	1	100,72	02	4010337463849
anthracite	2421 28	1	103,56	02	4010337463856
teinte alu	2421 26	1	107,89	02	4010337463870
noir mat	2421 005	1	107,89	02	4010337037088
gris mat	2421 015	1	107,89	02	4010337084136

Caractéristiques

- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de store à des récepteurs radio du système radio EnOcean.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.

- Transmission radio cryptée ou non cryptée possible.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio:	868,3 MHz
Portée	
- en champ libre:	jusqu à 300 m
- dans des bâtiments:	env. 30 m
Température ambiante:	-25°C à +65°C
Humidité de l'air:	0 à 95 % (sans condensation)

Indications

- Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par visage ou collage.
- Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.

Etendue de la livraison

- L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.