

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB 2x
Type A / Type C



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 2459 01 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076223 |
| blanc brillant | 2459 03 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076179 |
| blanc satiné | 2459 27 | 1 | 91,03 | 02 | 4010337076186 |
| anthracite | 2459 28 | 1 | 92,62 | 02 | 4010337076285 |
| teinte alu | 2459 26 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076193 |
| noir mat | 2459 005 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076209 |
| gris mat | 2459 015 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337090151 |
| acier inoxydable (laqué) | 2459 600 | 1 | 100,24 | 02 | 4010337076148 |

Caractéristiques

- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
- Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|---|
| Tension d'entrée: | 220 - 250 V CA, 50/60 Hz |
| Connexion USB: | 1 x type A, 1 x type C |
| Tension de sortie USB: | 5 V CC |
| Courant de charge | |
| - USB A: | max. 2,4 A |
| - USB C: | max. 3 A |
| En attente: | ≤80 mW |
| section de raccordement | |
| - Pour les conducteurs de: | 1,5 mm ² à 2,5 mm ² |
| Profondeur de montage: | 31 mm |
| Température ambiante: | +5° C à +35° C |

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Le boîtier du produit peut s'échauffer en cas de longs cycles de chargement.
- L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.

Etendue de la livraison

- Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.