

**Interrupteur de commande à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~
avec bascule
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2834 01	10	46,92	29	4010337078814
blanc brillant	2834 03	10	46,92	29	4010337078821
anthracite	2834 28	10	47,43	29	4010337078845
teinte alu	2834 26	10	50,54	29	4010337078838
noir mat	2834 005	10	50,54	29	4010337038573
gris mat	2834 015	10	50,54	29	4010337087137
acier inoxydable	2834 600	10	57,72	29	4010337022305

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	24 mm
section de raccordement	
- Pour les conducteurs jusqu'à:	$2 \times 4 \text{ mm}^2$ ou $1 \times 6 \text{ mm}^2$

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
 - BS EN 60669-1.
-