

**Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule
Disjoncteur à 2 pôles**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2836 01	10	38,99	29	4010337078944
blanc brillant	2836 03	10	38,99	29	4010337078951
anthracite	2836 28	10	39,71	29	4010337078975
teinte alu	2836 26	1	42,87	29	4010337078968
noir mat	2836 005	10	42,87	29	4010337038566
gris mat	2836 015	10	42,87	29	4010337087144
acier inoxydable	2836 600	10	49,81	29	4010337021933

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 24 mm

section de raccordement

- Pour les conducteurs jusqu'à: $2 \times 4 \text{ mm}^2$ ou $1 \times 6 \text{ mm}^2$

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
 - BS EN 60669-1.
-