

## **Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec plaque de montage Interrupteur inverseur universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3106 13	10	18,43	14	4010337112396

## Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

## Caractéristiques techniques

## section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:

2.5mm<sup>2</sup>

### Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

## **Etendue de la livraison**

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.