

**Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~  
avec zone d inscription  
Interrupteur inverseur universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3106 31	1	39,72	14	4010337124054

## Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
  - La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  - Test de tension depuis l'avant possible.
  - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
  - Base thermoplastique incassable.
  - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
  - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
  - Montage apparent protégé contre l'eau IP66

## Caractéristiques techniques

## section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:

2,5mm<sup>2</sup>

## Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

**Etendue de la livraison**

- Étiquette vierge fournie.

---