

Interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec plaque de montage et élément d'éclairage LED orange 230 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3116 13	10	34,82	13	4010337112471

Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED.
 - Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:

2.5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.
 - Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0.5 mA inclus.