

**Interrupteur de commande 10 AX 250 V  
avec zone d'inscription  
Interrupteur inverseur universel**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3116 31	1	56,18	14	4010337123842

## Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED orange.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

## Caractéristiques techniques

section de raccordement  
- pour conducteurs rigides et flexibles                    2,5mm<sup>2</sup>  
jusqu'à:

Puissance nominale  
- LEDi/ CFLi:    100 W

## Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

## **Etendue de la livraison**

- Pann. d inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN UIT" est ajouté.
  - Entrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.
  - Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
-