

Interrupteur à tirette 10 AX 250 V~ avec plaque de montage Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3146 13	1	31,52	13	4010337112518

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles 2,5mm²
jusqu'à:

Puissance nominale
- LEDi/ CELi: 100 W

Indications

- Pour montage mural et sur plafond

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.