


**Module bouton-poussoir à bascule 4x 10 A 250 V~ contact NO à 1 pôle**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
avec griffes de fixation	3147 00	10	31,87	01	4010337038832
sans griffes de fixation	3867 00	10	31,87	01	4010337064855

**Caractéristiques**

- Avec bascule 1x, peut également être utilisé comme contact NO 2x.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage: 32 mm

**section de raccordement**

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm<sup>2</sup>

**Indications**

- Pour boîtiers pour appareil profonds.