

**Interrupteur de store à bascule 10 AX 250 V~
avec avec symboles de flèche et plaque de montage**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3159 13	1	35,15	13	4010337112624

Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Caractéristiques techniques

section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.