

**Interrupteur de commande 10 AX 250 V
avec zone d'inscription et
élément d'éclairage LED orange 230 V~**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3186 30	1	48,13	14	4010337125945

Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED orange.
 - Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
 - La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
 - Test de tension depuis l'avant possible.
 - Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
 - Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
 - Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
 - Base thermoplastique incassable.
 - Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
 - En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
 - Montage apparent protégé contre l'eau IP44

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:

2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

Etendue de la livraison

- Pann. d inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.
 - Entrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.
 - Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
-