

**Bascule avec symbole**  
**Lumière**



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc       | 3285 66 | 1   | 13,33          | 13 | 4010337039709 |
|  anthracite | 3285 67 | 1   | 17,21          | 13 | 4010337039716 |
|  teinte alu | 3285 65 | 1   | 17,21          | 13 | 4010337039693 |

**Caractéristiques**

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- montage encastré protégé contre l'eau IP44

**Indications**

- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.