

## Bascule avec zone d'inscription



| Spécification                                                                                    | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 3299 70 | 1   | 9,95           | 01 | 4010337119555 |

## Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.

## Etendue de la livraison

- La nouvelle génération