

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
avec cache rouge et impression "WSV" (autre alimentation de sécurité)



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  rouge brillant | 4453 108 | 1 | 19,90 | 01 | 4010337123736 |

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 29 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement | |
| - Pour les conducteurs de: | 1,5 mm ² à 2,5 mm ² |
| Température ambiante | |
| - protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C |

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.