

Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet  
avec cache rouge et impression "WSV" (autre alimentation de sécurité)



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
rouge brillant	4454 708	1/5	25,85	01	4010337117421

## Caractéristiques

- Anneau de support mis à la terre.

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre