

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) (IP20)  
TX\_44**



| Spécification | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc         | 4462 66 | 1/5 | 26,45          | 13 | 4010337093497 |
| anthracite    | 4462 67 | 1/5 | 32,65          | 13 | 4010337093503 |
| teinte alu    | 4462 65 | 1/5 | 32,65          | 13 | 4010337093480 |

## Caractéristiques

- Anneau de support mis à la terre.

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 32 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles de: 1,5 mm<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup>

Température ambiante

- protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à 45 °C

## Indications

- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
- Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également être utilisée.
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

## **Etendue de la livraison**

- Une étiquette « EDV » est jointe.
-