

## Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet, serrure et zone d'inscription avec fermetures triées



| Spécification                                                                                  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc       | 4467 66 | 1   | 81,31          | 13 | 4010337094555 |
|  anthracite | 4467 67 | 1   | 87,42          | 13 | 4010337094562 |
|  teinte alu | 4467 65 | 1   | 87,42          | 13 | 4010337094548 |

### Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Anneau de support mis à la terre.

### Caractéristiques techniques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Profondeur de montage:              | 29 mm              |
| Propriétés des conducteurs:         | rigide et flexible |
| section de raccordement             |                    |
| - Pour les conducteurs de:          | 1,5 mm² à 2,5 mm²  |
| Hauteur de l'étiquette de marquage: | 12 mm              |

## Etendue de la livraison

- Deux clés sont comprises dans la livraison.
  - Étiquette vierge fournie.
-