

**avec cache verte**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
vert brillant	4485 107	1/5	22,32	01	4010337095699

**Caractéristiques**

- Avec bornes enfichables.
- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillets ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage:	29 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

Température ambiante  
- protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à +45 °C

**Indications**

- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
- Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
- Les socles des prises ont des couleurs différentes permettant d'identifier le type correspondant.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.