

Mont.app. prot.eau



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  gris | 4485 30 | 1 | 23,46 | 14 | 4010337095781 |

Caractéristiques

- Avec bornes vissées.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
- protection renforcée contre les contacts accidentels: 0 °C à 45 °C

Indications

- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
- Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.