

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation System 55**



| Spécification                                                                                           | Réf.     | UV.    | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4755 01  | 10     | 10,96          | 01 | 4010337093879 |
|  blanc brillant      | 4755 03  | 10     | 10,96          | 01 | 4010337093893 |
|  blanc satiné        | 4755 27  | 10/100 | 10,96          | 01 | 4010337093916 |
|  anthracite          | 4755 28  | 10     | 12,26          | 11 | 4010337093923 |
|  teinte alu          | 4755 26  | 1/5    | 16,97          | 11 | 4010337093909 |
|  noir mat            | 4755 005 | 10     | 16,97          | 11 | 4010337093862 |
|  gris mat            | 4755 015 | 1/5    | 16,97          | 11 | 4010337093886 |

## Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.

- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

---

## Caractéristiques techniques

|                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Profondeur de montage:                                     | 32 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs:                                | rigide et flexible                        |
| section de raccordement                                    |                                           |
| - Pour les conducteurs de:                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Température ambiante                                       |                                           |
| - protection renforcée contre les contacts<br>accidentels: | 0 °C à +45 °C                             |

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-