

## Émetteur mural radio eNet 1x Bascule de mise en service System 55



| Spécification                                                                      | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  | 5331 00 | 1   | 126,55         | 42 | 4010337116509 |

### Caractéristiques

- Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
- Extension sans problème de combinaisons d'interrupteurs existantes.
- Le montage peut se faire sans boîtier apparent ou boîtier pour appareil.
- L'émetteur mural radio peut être fixé au mur à l'aide de vis ou être collé sur des surfaces lisses et transparentes avec une plaque de montage.
- Transmission de commandes de commutation, variation, parcours de store et d'ambiances.
- Fonction de commutation, optimisée pour la commande d'actionneurs à impulsion.
- Manette réglable comme fonction de canal ou d'ambiance.
- LED de signalisation bicolores à droite et à gauche des touches.
- Appareil sur piles.

Réglable avec le serveur eNet :

- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
- Signalisation de l'état de transmission désactivable.
- Verrouillages de commande.
- Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
- Configuration de la touche d'ambiance via l'application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des minuteries.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.
- Localisation de l'appareil.

### Caractéristiques techniques

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Température ambiante: | -5°C à +45°C |
| Fréquence radio:      | 868,3 MHz    |
| Portée (champ libre): | env. 100 m   |
| Tension nominale:     | DC 3 V       |
| Batterie              |              |
| - Type:               | 1 x CR 2450N |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| - N° UN:              | 3091       |
| Portée (champ libre): | env. 100 m |

---

## Indications

- Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.
- L'émetteur mural radio est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.
- En cas d'utilisation de kits de bascules en métal et/ou de cadres de finition en métal, la portée peut diminuer.

---

## Etendue de la livraison

- Piles sont comprises dans la livraison.
-