


Module rapporté de commande System 3000



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 5360 01 | 1/5 | 28,64 | 02 | 4010337027201 |
| blanc brillant | 5360 03 | 1/5 | 28,64 | 02 | 4010337027218 |
| blanc satiné | 5360 27 | 1/5 | 28,64 | 02 | 4010337027232 |
| anthracite | 5360 28 | 1/5 | 31,63 | 02 | 4010337027249 |
| teinte alu | 5360 26 | 1/5 | 36,36 | 02 | 4010337027225 |
| noir mat | 5360 005 | 1/5 | 36,36 | 02 | 4010337037453 |
| gris mat | 5360 015 | 1/5 | 36,36 | 02 | 4010337087205 |
| acier inoxydable | 5360 600 | 1/5 | 44,94 | 02 | 4010337027256 |

Caractéristiques techniques

Température ambiante: -20 °C à +45 °C