

**Module rapporté détecteur de mouvement System 3000, 1,10 m Standard avec DdT  
Gira F100**



| Spécification                                                                                     | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 5379 112 | 1/5 | 81,87          | 02 | 4010337124870 |

## Caractéristiques

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Délai de temporisation réglable
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglée à 75 %.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.

### Avec module variateur System 3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System 3000 avec module rapporté de commande.

## Caractéristiques techniques

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Angle de détection:            | 180°                   |
| Délai de temporisation         |                        |
| - Réglable:                    | De 10 s à 30 min       |
| Valeur de luminosité           |                        |
| - Réglable:                    | env. 5 à 500 lx        |
| - Fixe:                        | Fonctionnement de jour |
| Sensibilité                    |                        |
| - fixée à:                     | 75 %                   |
| Indice de protection           |                        |
| - System 55, Gira F100:        | IP20                   |
| - TX_44:                       | IP44                   |
| Hauteur de montage max. 1,10 m |                        |
| - Zone de détection avant:     | 32 m max.              |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.  
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.

- Portée de chaque côté: 19 m max.

Température ambiante: -20°C à +45°C

---

## Indications

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

---

## Etendue de la livraison

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.

---