

Thermostat d'ambiance Display System 3000



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	5393 01	1/5	110,50	02	4010337055112
 blanc brillant	5393 03	1/5	110,50	02	4010337055129
 blanc satiné	5393 27	1/5	110,50	02	4010337055174
 teinte alu	5393 26	1/5	116,79	02	4010337055167
 anthracite	5393 28	1/5	114,27	02	4010337055181
 noir mat	5393 005	1/5	116,79	02	4010337055235
 gris mat	5393 015	1/5	116,79	02	4010337087311
 acier inoxydable	5393 600	1/5	123,85	02	4010337055211

Caractéristiques

- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.
- L heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
- Changement automatique heure d été/heure d hiver désactivable.
- Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d'abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
- Réglage d une température de confort, d abaissement, de refroidissement et d antigel.
- Sortie du régulateur : Modulation de largeur d impulsion (MLI) ou commande à deux points.
- Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l heure fixée).
- Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
- Activation du mode de refroidissement via l utilisation.
- Supporte les capteurs de température internes et externes.
- Détection chute température.
- Verrouillage de commande.
- Fonction de protection de vanne.
- Le Display s éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l heure actuelle possible.
- La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n'est possible qu'à partir de l05 (index).
- Ce dispositif de contrôle assure les fonctions de contrôle suivantes: TW(0,2,0,0,0,0,0,0)

Caractéristiques techniques

Précision de marche par mois:	± 10 s
Réserve de marche:	env. 4 h
Température ambiante:	-5°C à +45°C
