

Module BNC double
Crimpanschluss



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5630 03	1/5	49,15	01	4010337460251
 noir mat	5630 10	1/5	49,15	01	4010337460268

Caractéristiques techniques

- Impédance caractéristique: 50 Ω
Profondeur de montage: 25 mm

Indications

- Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation :

boîtiers électroniques Kaiser

Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02

Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94

Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40