

Module USB 3.0 type A et mini-jack 3,5 mm
Inverseur de genre, USB, câble multiconducteur, mini-jack



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	5686 03	1	61,12	01	4010337462125
noir mat	5686 10	1	61,12	01	4010337462132

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- Coupleur: au moins 20 mm
- Câble adaptateur: au moins 46 mm

Longueur du câble adaptateur: 200 mm

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation :

boîtiers électroniques Kaiser

Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02

Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94

Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40