


Modulo presa per antenna (UD2410ST)



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0041 00	1/5	35,52	01	4010337041009

Caratteristiche

- Scatola passante a 2 moduli con tecnologia plug-in.
- Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2.
- Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT).
- Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all ingresso e circolazione bidirezionale tra ingresso e uscita con bypass della tensione continua.
- Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
- Soddisfa la classe di schermatura A.

Dati tecnici

Banda di frequenza TV

- Gamma di frequenze: 5 - 862 MHz
- Disaccoppiamento: > 25 dB
- Attenuazione di transito: 3,5 dB
- Attenuazione: spina R/TV: 8,5 dB

Banda di frequenza SAT

- Gamma di frequenze: 950 - 2400 MHz
- Disaccoppiamento: > 20 dB
- Attenuazione di transito: 5 dB
- Attenuazione: spina SAT: 10 dB

- Profondità di montaggio: 27 mm

Avvisi

- Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell'ultima presa per antenna.
- Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
- Solo per fissaggio a viti.