

## Rilevatore di fumo Basic Q



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro brillante	1145 02	1	36,41	03	4010337013525

Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per avvisatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per avvisatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli avvisatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli avvisatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli avvisatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante.

### Caratteristiche

- Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676.

#### Q-Label

- Lunga durata testata e riduzione dei falsi allarmi.
- Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
- La durata della batteria è di fino a 10 anni.
- Modello Asecondo DIN EN 14604.
- Riconoscimento KRIWAN.
- Tasto funzione integrato per il test di funzionamento.
- Indicatore di guasto.
- Indicazione per pila quasi esaurita.

### Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	Dalla batteria del rilevatore di fumo
Durata della batteria:	fino a 10 anni (dall'attivazione)
Segnale acustico:	Allarme: min. 85 dB (A)
Segnale ottico:	Anello luminoso (LED rosso)
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +55 °C
Altezza di montaggio:	max 6 m

Grado di protezione:	IP30
Campo di applicazione:	DIN 14676
Norme:	DIN 14604
- Modello:	A
Batterie	
- Tipo:	3 x CR123A
- Nr. UN:	3091
Dimensioni	
- Scatola:	Ø 125,0 H 38,5 mm