


Videocitofono interno sopra intonaco 7



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	1209 03	1	767,44	10	4010337053422
 nero opaco	1209 005	1	767,44	10	4010337053408

Caratteristiche

- Unità completamente premontata con un display TFT a colori da 17,78 cm (7") e pratica funzione vivavoce.
- Vetro frontale a tutta superficie con funzionalità touch.
- Montaggio a parete diretto oppure montaggio a parete con scatola di installazione da incasso o scatola per pareti cave.
- Montaggio con piede d appoggio per il posizionamento sui mobili.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione: DC 26 V $\pm$ 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti

- bus bifilare: 2 x morsetto ad innesto
- alimentazioni ausiliarie: 2 x morsetto ad innesto
- Pulsante di chiamata al piano: 2 x morsetto ad innesto

Display

- Diagonale: 17,78 cm (= 7")
- Sistema dei colori: PAL
- Risoluzione: 1024 x 600 pixel

Scheda microSD

- Tipo: SDHC
- Capacità di memoria SDHC: 32 GB
- Sistema di file: FAT 32

Temperatura ambiente: da -5°C a +50°C

Dimensioni

- L x H x P: 181 x 123 x 24 mm