

## Colonna luminosa, altezza 491 mm



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 antracite	1344 28	1	663,29	17	4010337344285
 color alluminio	1344 26	1	720,22	17	4010337344261

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antiruggio e insensibile allo sporco.

### Caratteristiche

- L'elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti.
- Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento.
- Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm<sup>2</sup>.

### Dati tecnici

Grado di protezione: IP44

#### Dimensioni

- Base: L 229 x H 10 x P 155 mm  
- Colonna: L 142 x H 491 x P 75 mm

### Avvisi

- Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
- Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
- Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
- Fissaggio a 1 tassello.

---

- È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E.

---

#### **Contenuto della fornitura**

- Il materiale di fissaggio è in dotazione.
  - Le lampadine non sono in dotazione.
-