

**Colonna energetica Gira con 4 unità vuote, altezza 1600 mm
senza moduli**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
antracite	1356 28	1	1.139,79	17	4010337356288
color alluminio	1356 26	1	1.221,06	17	4010337356264

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antiruggio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

- Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 4 unità vuote.
- Le quattro unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma di interruttori Gira TX_44 o di System 55.

Dati tecnici

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44

Dimensioni
- Base:
- Colonna:

L 229 x H 10 x P 155 mm
L 142 x H 1600 x P 75 mm

Avvisi

- Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
- Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.

- Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
 - Fissaggio con tre tasselli per carichi pesanti.
 - La separazione eventualmente necessaria della tensione di rete dalla bassa tensione può essere realizzata con gli accessori in dotazione.
-

Contenuto della fornitura

- Placca Gira TX_44 4 moduli in dotazione.
 - Il materiale di fissaggio è in dotazione.
-