

Profilo 55 per montaggio verticale e orizzontale
3 moduli



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|----------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| alluminio bianco puro brillante (verniciato) | 1363 27 | 1 | 125,69 | 17 | 4010337363279 |
| alluminio | 1363 26 | 1 | 104,70 | 17 | 4010337363262 |

Caratteristiche

- Con passacavo e canalina posteriore e laterale.
- Il passacavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco.
- Montaggio semplificato con moduli ad innesto.

Avvisi

- Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21).
- Gli interruttori a chiave e gli interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.

Dimensioni in mm

| | | | |
|------------------|-----|----|----|
| 1 modulo: | 87 | 86 | 53 |
| 2 moduli: | 158 | 86 | 53 |
| 3 moduli: | 230 | 86 | 53 |
| 5 moduli: | 372 | 86 | 53 |
| 5 moduli 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8fach: | 587 | 86 | 53 |