

Rilevatore di presenza e di movimento 360° Kompakt



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2399 02	1	243,38	02	4010337019381

Caratteristiche

- Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
- Regolazione luce a 2 punti.
- Funzioni impostabili con telecomandi IR.
- Limitazione dell'area di rilevamento mediante schermo innestabile o il disinserimento di singoli sensori.
- Comando con telecomando IR, apparecchio derivato a 2 fili o pulsante a bilanciare.
- Funzione di apprendimento per adattare la soglia di luminosità, in combinazione con telecomandi IR.
- Preavviso di spegnimento.
- Servizio di breve durata, ad esempio per comandare trasmettitori di segnale acustici.
- Simulazione di presenza.
- Funzione interruttore crepuscolare.
- Tempo di disinserimento ritardato dinamico.
- Espansione del campo di rilevamento tramite collegamento in parallelo di più dispositivi.

Dati tecnici

Tensione nominale:	110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Stand-by:	Max. 0,3 W
Batteria per telecomando	
- Tipo:	CR 2025
- Nr. UN:	3091
Altezza di montaggio:	da 2,20 m fino a 6,0 m circa
Altezza di montaggio 3 m	
- Angolo di rilevamento:	360°
- Campo di rilevamento:	Ø circa 20 m
Valore di luminosità:	da circa 5 a 2000 lx
Tempo di disinserimento ritardato	
- Regolabile:	ca. 10 s - 30 min
- Servizio di breve durata:	circa 0,5 s
Corrente di commutazione a 35 °C	
- Ohmico:	16 A (AC1)

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/25.

- Lampade fluorescenti: 4 AX

Potenza allacciata 230 V AC ~ e 35 °C

- Lampade a incandescenza:	2300 W
- Lampade alogene AT:	2000 W
- Trasformatore Tronic:	1500 W
- Trasformatore con avvolgimento:	1000 VA
- Lampade a LED:	tip. 400 W
- Lampada fluorescente compatta:	tip. 400 W
- Lampade fluorescenti, non rifasate:	920 VA
- Carico capacitivo:	690 VA (560 µF)

Potenza allacciata 110 V AC ~ e 35 °C

- Lampade a incandescenza:	1150 W
- Lampade alogene AT:	1000 W
- Trasformatore Tronic:	750 W
- Trasformatore con avvolgimento:	500 VA
- Lampade a LED:	tip. 200 W
- Lampada fluorescente compatta:	tip. 200 W
- Lampade fluorescenti, non rifasate:	460 VA
- Carico capacitivo:	345 VA (560 µF)

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

Dimensioni: Ø103 H 63

Avvisi

- Tramite il telecomando IR PIR 1 (accessorio) l'installatore può eseguire le impostazioni necessarie per la messa in servizio.
- Montaggio a soffitto in ambiente interno, sopra intonaco.

Contenuto della fornitura

- Telecomando IR PIR 2 in dotazione per il cliente.
 - Schermo innestabile per limitare il campo di rilevamento in dotazione.
-