

Fresa turbo Kaiser MULTI 4000



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  | 2497 00 | 1 | 138,02 | 01 | 4010337031239 |

Caratteristiche

- Elevata capacità di taglio.
- Taglio preciso per fori circolari.
- Elevata concentricità.
- Svasatore rimovibile.
- Adatto per tutti i trapani con mandrino da 13 mm.
- Con svasatore e spillo di espulsione scheda.

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Ø foro di fresatura: | 68 mm |
| Profondità del foro di fresatura: | 36 mm |

Avvisi

- N. d ordine Kaiser 1083-10