

**Interruttore di controllo a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~con bilanciere
Interruttore a 2 poli**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2834 01	10	46,92	29	4010337078814
bianco puro brillante	2834 03	10	46,92	29	4010337078821
antracite	2834 28	10	47,43	29	4010337078845
color alluminio	2834 26	10	50,54	29	4010337078838
nero opaco	2834 005	10	50,54	29	4010337038573
grigio opaco	2834 015	10	50,54	29	4010337087137
acciaio inox	2834 600	10	57,72	29	4010337022305

Caratteristiche

- Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 24 mm

Sezione dei conduttori
- per conduttori fino a: 2 x 4 mm² o 1 x 6 mm²

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
 - BS EN 60669-1.
-