

**Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~  
Interruttore a 2 poli**

| Specifica                                                                                 | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  grigio | 3102 30   | 1  | 30,78                 | 14 | 4010337123989 |

**Caratteristiche**

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP44

**Dati tecnici**

- Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>
- Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

**Avvisi**

- Collegabile anche illuminabile.